

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pmaks.} = 4$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm
Plattestyrke E	5,56 mm
ISO-kode, vendeskærspalte	SEMT 1305 AGSR
Type	HB8630
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		