

**Stikplatte neutral, HBX25, Stikbredde W: 2,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Artikelklasse	22D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Kun i kombination med stikklinge nr. 273000.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm/o
Skæremateriale	HM
Stikbredde W	2,2 mm
Belægning	TiN
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HBX25
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
GG (G)	egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
tør	egnet		