

**Stikplatte neutral, HBX25, Stikbredde W: 3,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273010 3,1
GTIN	4045197942326
Artikelklasse	22D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Kun i kombination med stikklinge nr. 273000.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/o
Skæremateriale	HM
Stikbredde W	3,1 mm
Belægning	TiN
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HBX25
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
GG (G)	egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
tør	egnet		