

Garant**Fræserhovedadapter cylindrisk, med kølekanal, SK 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301151 16
GTIN	4045197942265
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	17 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Ø D ₂	38 mm
Adapter	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter