

**Garant****Fræserhovedadapter Vibrationsdæmpet, cylindrisk, med kølekanaler, HSK-A 63 A = 300, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306713 16
GTIN	4045197942456
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

**Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

**Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

**Leveringsomfang:**

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

**Specialtilbehør:**

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 300

Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter