

Garant**Fræserhovedadapter Vibrationsdæmpet, cylindrisk, med kølekanaler, HSK-A 100 A = 300, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306715 22
GTIN	4045197942630
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræser-spændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Spænde-Ø D ₁	22 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 300

Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter