

**Garant****Fræserhovedadapter Vibrationsdæmpet, cylindrisk, med kølekanaler, HSK-A 100 A = 200, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306714 27
GTIN	4045197942616
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

**Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

**Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

**Leveringsomfang:**

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

**Specialtilbehør:**

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	21 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	27 mm

Adapter	HSK-A 100 A = 200
Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter