



Laserafstandsmåler DISTO™, Type: X4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465550 X4
GTIN	7640110697870
Artikelklasse	47C

Beskrivelse

Udførelse:

Slagfast plastkabinet med symboltastatur, der er let at betjene. Førsteklasses **Leica-glasoptik** i utroligt temperaturbestandigt og stabilt **magnesiumhus**. Belyst og roterende farvedisplay for optimal læsbarhed. Power Range Technologie™ til målinger **op til 150 m uden måltavle**. Laserklasse 2 testet iht. ISO 16331-1. Den integrerede **360° hældningssensor** viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Multifunktionelt endestykke til måling fra hjørner. Strålevandsbeskyttet og støvtæt takket være gummitætning. Forseglet, vaskbart tastatur. Robust frontgummi beskytter optikken og dæmper desuden et lille fald.

Med **digital målsøger (4x zoom)** til målinger over lange afstande eller i solskin.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Beskyttelsestaske og håndstrop. Inklusive 2 × batteri nr. 081561, str. LR6.

Bemærk:

Dataoverførsel via Bluetooth® Smart; også på smartphone vha. app Leica „DISTO™ Plan“ (Android fra version 4.3, Apple fra iPhone 4s). Enkel oprettelse af skitser.

Teknisk beskrivelse

Rækkevidde	150 m
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Målenøjagtighed	±1,0 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Addition / subtraktion	ja
Interface	Bluetooth-port
Antal medfølgende batterier	2
Hentning af seneste måling	ja
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Hældningssensor	360 grader
Areal- og volumenberegning	ja
Strømforsyning	081561 LR6
Endestykke med flere funktioner	ja
Længde	132 mm
Vægt	184 g
Højde	29 mm
Digital målsøger med zoom	4-dobbelt
Bredde	56 mm
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Minimal-/maksimalmåling	ja
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Laserklasse iht. IEC 825-1	2
Produkttype	Afstandsmåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6