



Laserafstandsmåler DISTO™, Type: X4SET



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Artikelklasse	47C

Beskrivelse

Udførelse:

Slagfast plastkabinet med symboltastatur, der er let at betjene. Førsteklasses **Leica-glasoptik** i utroligt temperaturbestandigt og stabilt **magnesiumhus**. Belyst og roterende farvedisplay for optimal læsbarhed. Power Range Technologie™ til målinger **op til 150 m uden måltavle**. Laserklasse 2 testet iht. ISO 16331-1. Den integrerede **360° hældningssensor** viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Multifunktionelt endestykke til måling fra hjørner. Strålevandsbeskyttet og støvtæt takket være gummitætning. Forseglet, vaskbart tastatur. Robust frontgummi beskytter optikken og dæmper desuden et lille fald.

Med **digital målsøger (4x zoom)** til målinger over lange afstande eller i solskin.

Rumlig måling med P2P-teknologi. Også fra utilgængelige punkter. Ved brug af DISTO™ Plan-appen kan tegninger med mål eksporteres som CAD-fil.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Beskyttelsestaske og håndstrop. Inklusive 2 × batteri nr. 081561, str. LR6.

Inklusive stativadapter DST360, stativ TRI120 og kuffert.

Bemærk:

Dataoverførsel via Bluetooth® Smart; også på smartphone vha. app Leica „DISTO™ Plan“ (Android fra version 4.3, Apple fra iPhone 4s). Enkel oprettelse af skitser.

Teknisk beskrivelse

Strømforsyning	081561 LR6
Målenøjagtighed	±1,0 mm
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Areal- og volumenberegning	ja
Antal medfølgende batterier	2
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Rækkevidde	150 m
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Addition / subtraktion	ja
Minimal-/maksimalmåling	ja
Hentning af seneste måling	ja
Hældningssensor	360 grader
Højde	29 mm
Digital målsøger med zoom	4-dobbelt
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Vægt	184 g
Længde	132 mm
Interface	Bluetooth-port
Endestykke med flere funktioner	ja
Bredde	56 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Laserklasse iht. IEC 825-1	2
Produkttype	Afstandsmåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6