



Laserafstandsmåler DISTO™, Type: X3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

465550 X3

GTIN

7640110697047

Artikelklasse

47C

Beskrivelse

Udførelse:

Slagfast plastkabinet med symboltastatur, der er let at betjene. Førsteklasses **Leica-glasoptik** i utroligt temperaturbestandigt og stabilt **magnesiumhus**. Belyst og roterende farvedisplay for optimal læsbarhed. Power Range Technologie™ til målinger **op til 150 m uden måltavle**. Laserklasse 2 testet iht. ISO 16331-1. Den integrerede **360° hældningssensor** viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Multifunktionelt endestykke til måling fra hjørner. Strålevandsbeskyttet og støvtæt takket være gummitætning. Forseglet, vaskbart tastatur. Robust frontgummi beskytter optikken og dæmper desuden et lille fald.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Beskyttelsestaske og håndstrop. Inklusive 2 × batteri nr. 081561, str. LR6.

Bemærk:

Dataoverførsel via Bluetooth® Smart; også på smartphone vha. app Leica „DISTO™ Plan“ (Android fra version 4.3, Apple fra iPhone 4s). Enkel oprettelse af skitser.

Teknisk beskrivelse

Længde	132 mm
Addition / subtraktion	ja
Hentning af seneste måling	ja
Vægt	184 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Strømforsyning	081561 LR6
Endestykke med flere funktioner	ja
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Målenøjagtighed	±1,0 mm
Hældningssensor	360 grader
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Interface	Bluetooth-port
Minimal-/maksimalmåling	ja
Antal medfølgende batterier	2
Areal- og volumenberegning	ja
Rækkevidde	150 m
Bredde	56 mm
Højde	29 mm
Serie	DISTO™
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Laserklasse iht. IEC 825-1	2
Produkttype	Afstandsmåler

Tilbehør

081561 LR6

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6
