

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4020, Type: ST900**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 2 mmTilspænding f_z pr. tand: 0,8 mm

Plattetykkelse S: 3.18 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST900
Tilspænding f_z pr. tand	0,8 mm
Hjørneradius	1 mm
Plattetykkelse S	3.18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMT060310ZZSR
Type	HB4020
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		