

Garant**HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner, PSC 63 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308542 32
GTIN	4045197944115
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus, for en roligere gang er alle skafter slebet efter hærkning. Inklusive RFID/Balluffchip-boring, højeffektspændemøtrik til 25000 min⁻¹.

Fordel:

- **Fremragende rundløbsnøjagtighed i system (patron + spændepatron + spændemøtrik), 3 µm rundløb med en 2 µm spændepatron, 6 µm rundløb med en 5 µm spændepatron.**
- **Ekstreme holdekræfter (op til faktor 2 sammenlignet med standard-ER-patron).**
- **Vibrationshæmmende effekt, takket være todelt spændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive **præcisionsspændemøtrik.**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893, ER-spændepatron nr. 308901 – 309432, hagenøgle nr. 628400, hhv. momentnøgle nr. 309749 eller nr. 628520.

Bemærk:

- **Spænder kun nominel Ø op til skaft-Ø tolerance h 10.**
- **Spændemøtrik må ikke anvendes i kombination med tætningskive.**
- **Præcisionsspændetangspatron skal altid anvendes sammen med præcisionsspændemøtrik nr. 309617.**
- **Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.**
- **Det er nødvendigt at fjerne den blå designring ved Fahrion HP-2µm ER-spændepatroner**

Spåntagingsstrategi: HSC

ER-spændenøgler nr. 309748; nr. 309749: 32

Spændeområde: 2 - 20 mm
Udragende længde, A-mål: 100 mm
Udvendig Ø D: 52 mm
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309617: 32

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	32
Udragende længde, A-mål	100 mm
ER-spændenøgler nr. 309748; nr. 309749	32
Spændeområde	2 - 20 mm
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309617	32
Udvendig Ø D	52 mm
Adapter	PSC 63 A = 100
Holder-standard	ISO 26623-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron