

**Garant****Krympepatron med kølekanal, PSC 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308574 6      |
| GTIN                | 4045197944030 |
| Artikelklasse       | 31C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Med kølekanaler og gevind med lås.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.  
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ø D <sub>2</sub>        | 21 mm          |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm         |
| Udvendig Ø D            | 27 mm          |
| Kølekanaler             | låsbar         |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 6 mm           |
| Adapter                 | PSC 63 A = 120 |
| Holder-standard         | ISO 26623-1    |
| Indvendig køling        | ja             |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Produkttype                             | Krympepatron                      |