

HOLEX**Fladespændepatron, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 40mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 304277 40 |
| GTIN | 4045197944252 |
| Artikelklasse | 32A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 40 mm |
| Udragende længde, A-mål | 125 mm |
| Adapter | HSK-A 63 kort |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Holder-standard | DIN 69882-4 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Form | A |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Fladespændepatron |