

Garant**Fladspændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 30 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300048 6 |
| GTIN | 4045197944122 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:****GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.
Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|------------|
| Udvendig Ø D | 25 mm |
| Udragende længde, A-mål | 50 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 6 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 6 |
| Adapter | SK 30 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Kølekanaler | Låsbar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|----------|
| Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|--|----------|