

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300835 13
GTIN	4045197944276
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT – Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	23 mm
passende specialnøgle nr. 309840	13
Dorn-Ø d ₁	13 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	13
Udvendig Ø D	27 mm

Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	18 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	13
Spænde-Ø D ₁	13 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn