

**Garant****Fladspændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 30 kort, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300048 12
GTIN	4045197944153
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:****GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**Med kølekanaler, der kan lukkes.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Adapter	SK 30 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Kølekanaler	Låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------