



ER-spændetangholder cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300683 20
GTIN	4045197944245
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

Cylindriske holdere med Weldon-skaft inklusive ER-møtrik.
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangpatroner.

Specialtilbehør:

Spændenøgler nr. 309680 – 309740.

ER-spændepatroner nr. 308878 – 309434, reserve-ER-møtrik nr. 309580; 309650.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ød	25 mm
Spændeområde	1 - 13 mm
Til ER-spændetænger	20
Udvendig Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Skaftlængde L ₁	85,5 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi	HSC
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron