

Garant**Spændetylle cylindrisk, ER-spændepatron: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319291 16
GTIN	4045197943590
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:****Borestangshurtigskiftesystem.**

Til fastholdelse i en standard-borestangsholder eller vendeplatteborholder via de udvendige diametre.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik med udvendigt gevind.

Bemærk:

Forindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).

Også mulighed for direkte opspænding af ER-spændepatroner.

Teknisk beskrivelse

Passer til	Nr. 319283
Ø d ₁	25 mm
Spænde-Ø	16 mm

Gevind M	M24×1
Grundholder-Ø d ₂	32,5 mm
l ₂ med vekseladapter	40 mm
l ₂ med spændetang ER	18 mm
Produkttype	Klembøsning