

Garant**Spændetylle cylindrisk, ER-spændepatron: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319291 40
GTIN	4045197943606
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:****Borestangshurtigskiftesystem.**

Til fastholdelse i en standard-borestangsholder eller vendeplatteborholder via de udvendige diametre.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik med udvendigt gevind.

Bemærk:

Forindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).

Også mulighed for direkte opspænding af ER-spændepatroner.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	40 mm
Ø d ₁	50 mm
Passer til	Nr. 319289

Grundholder-Ø d ₂	64 mm
Gevind M	M50×1,5
l ₂ med veksadapter	60,5 mm
l ₂ med spændetang ER	28 mm
Produkttype	Klembøsning