

Garant**VDI-holdere, ER-spændepatron: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319292 40
GTIN	4045197943613
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:****Borestangshurtigskiftesystem.**

Hurtigskifteadaptere nr. 319285; 319286; 319289 skrues direkte i holderen. Den mest stabile kombination med minimalt udhæng.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik med udvendigt gevind.

Bemærk:

Forindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).

Også mulighed for direkte opspænding af ER-spændepatroner.

Teknisk beskrivelse

l ₂ med spændetang ER	69 mm
x med vekseldapter	158 mm

x med spændetang ER	125 mm
Udv. Ø d ₁	40 mm
l ₂ med veksadapter	101 mm
Udv. Ø d ₃	83 mm
Grundholder-Ø d ₂	65 mm
Gevind M	M50×1,5
Produkttype	Hurtigskifteadapter