

Garant**Fræse- og drejespændepatron, HSK-T 63, ER-spændepatron: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319294 32
GTIN	4045197943729
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:****Borestangshurtigskiftesystem.**

Hurtigskifteadaptere nr. 319285; 319286; 319289 skrues direkte i holderen. Den mest stabile kombination med minimalt udhæng.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

Norm:

ISO 12164-3.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik med udvendigt gevind.

Bemærk:

Forindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).

Også mulighed for direkte opspænding af ER-spændepatroner.

Teknisk beskrivelse

x med vekseladapter	81 mm
---------------------	-------

l ₂ med veksadapter	107 mm
l ₂ med spændetang ER	80 mm
x med spændetang ER	54 mm
Udv. Ø d ₃	63 mm
Gevind M	M40×1,5
Grundholder-Ø d ₂	48 mm
Adapter	HSK-T 63
Produkttype	Hurtigskifteadapter