

**Garant****ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 40 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300649 11
GTIN	4045197944481
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændemøtrik afbalanceret **til HSC**. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

· **Leveres som standard med Balluffchip-boring.**

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

**Leveringsomfang:**

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spændenøgler nr. 308820; 308830.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde	0,5 - 7 mm
Udvendig Ø D	16 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Til ER-spændetænger	11 mm
passende spændenøgle nr. 309740	11
Nyttelængde L <sub>N</sub>	44 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	1-7 mm
Adapter	SK 40 A = 70
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308918 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spændetangssæt, 7 dele, 1-7mm	309155
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308881 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308881 2

ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spændetangssæt, 13 dele, 1-7mm	309010