

Garant**ER-spændetangspatroner Mini slank, HSK-A 63 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305709 16
GTIN	4045197944511
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Gennemgang boret op (= ER11).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

Leveringsomfang:

Inklusive high-speed-ER-mini-møtrik, afbalanceret (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner nr. 308881 – 309430, ER-spændenøgle, mini nr. 309740.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udvendig Ø D: 22 mm

Ekstra ER-mini-møtrik nr. 309650: 16

Teknisk beskrivelse

Ekstra ER-mini-møtrik nr. 309650	16
Til ER-spændetænger	16 mm
Udvendig Ø D	22 mm
Nyttelængde L _N	33 mm

Adapter	HSK-A 63 A = 70
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron