

Garant**ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 40 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300649 16
GTIN	4045197944498
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændemøtrik afbalanceret **til HSC**. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

· **Leveres som standard med Balluffchip-boring.**

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spændenøgler nr. 308820; 308830.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udvendig Ø D: 22 mm

passende spændenøgle nr. 309740: 16

Teknisk beskrivelse

passende spændenøgle nr. 309740	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Til ER-spændetænger	16 mm
Udvendig Ø D	22 mm

Nyttelængde L_N	45 mm
Adapter	SK 40 A = 70
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron