

Garant**Fladspændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302596 12
GTIN	4045197944627
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------