

**Garant****ER-spændetangspatron Form ADB, BT 40 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302755 32
GTIN	4045197944801
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 32

ER-spændenøgle: 32

**Teknisk beskrivelse**

Til ER-spændetænger	32
Spændeområde	2 - 20 mm
ER-spændenøgle	32
Udragende længde, A-mål	70 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	32
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Adapter	BT 40 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

---

## Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
--	-----------