

**Garant****Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 30 kort, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303010 16
GTIN	4045197944863
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Form ADB. Med 4 kølekanalboringer.

- **Cylindrisk form.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**

**Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræterspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
passende specialnøgle nr. 309840	16
Udvendig Ø D	38 mm
Udragende længde, A-mål	35 mm

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	BT 30 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter