

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 30 kort, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303010 22
GTIN	4045197944870
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB. Med 4 kølekanalboringer.

- **Cylindrisk form.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	22
passende specialnøgle nr. 309840	22
Udragende længde, A-mål	40 mm
Udvendig Ø D	48 mm

Dorn-Ø d ₁	22 mm
Spænde-Ø D ₁	22 mm
Adapter	BT 30 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter