

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303035 27
GTIN	4045197944955
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Cylindrisk form.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**
- **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB. Med **4** kølekanalboringer.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inkl. fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27

Datablad

Udvendig Ø D	60 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter