

**Garant****Hydraulisk spændepatron HT kort, PSC 63, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308556 20
GTIN	4045197945105
Artikelklasse	31C

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.

**Anvendelse:**

Optimale overførbare momenter **550 Nm**, udførelse HT (High Torque).

- Til boring, rivning og fræsning.
- Til svær spåntagning ved fræsning.
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

**Specialtilbehør:**

Reduktionspatroner nr. 302150, 302155, 302160 og 302165.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udvendig Ø D	49 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	41 mm
Passende reduktionspatron	302160; 302155

Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2
Holder-standard	ISO 26623-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron