

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A25R SSKCR/L12
Samlet længde L	200 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Udhængslængde L_1	75 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Vendeplatteskruesæt	269028 25
Spændehøjde L_2	24 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Plattestørrelse	12 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500