

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260724 25/12  |
| GTIN                | 4045197945129 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| passende vendeskærsplatter     | SC.. 1204..                      |
| Mindste forborings-Ø $D_{min}$ | 32 mm                            |
| Plattestørrelse                | 12 mm                            |
| Spændehøjde $L_2$              | 24 mm                            |
| Udhængslængde $L_1$            | 75 mm                            |
| ISO-kode holder                | A25R SSKCR/L12                   |
| Midterforskydning $L_3$        | 17 mm                            |
| Vendeplatteskruesæt            | 269028 25                        |
| Samlet længde $L$              | 200 mm                           |
| Indstillingsvinkel $\kappa$    | 75 grader                        |
| Skaft-Ø $D_s$                  | 25 mm                            |
| Norm                           | DIN 8024                         |
| Indsatstype                    | højre                            |
| Indv. drejedybde op til        | 3×D                              |
| Indvendig køling               | ja                               |
| Anvendelse                     | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype                    | Borestang                        |

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500