

Garant**Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet., SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302237 16 |
| GTIN | 4045197945471 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Premium-udførelse: forniklet udførelse med 4 aflukkelige **kølekanaler**. Integreret længdejustering af værktøjet (justeringsområde 10 mm).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Leveringsomfang:

4 stk. M3-dyseskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|--------|
| Spænde-Ø D ₁ | 16 mm |
| Kølekanaler | Låsbar |
| Udvendig Ø D | 34 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Adapter | SK 40 kort |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |