

**Garant****Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet., SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302287 10     |
| GTIN                | 4045197945518 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Premium-udførelse: forniklet udførelse med 4 aflukkelige **kølekanaler**. Integreret længdejustering af værktøjet (justeringsområde 10 mm).

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.  
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Leveringsomfang:**

4 stk. M3-dyseskruer.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ø D <sub>2</sub>        | 24 mm |
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>                 | 10 mm                             |
| Kølekanaler                             | låsbar                            |
| Udvendig Ø D                            | 32 mm                             |
| Adapter                                 | SK 50 kort                        |
| Holder-standard                         | ISO 7388-1                        |
| Form                                    | ADB                               |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 µm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Produkttype                             | Krympepatron                      |