

Garant**Profilrømningsholder, metrisk Ø d = 12 mm, Skaft-Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293023 32
GTIN	4045197945969
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Passer til:**

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

- **NB: Brug altid passende støder-Ø.**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L _s	50 mm
L	46 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
Skaft-Ø D _s	32 mm
Ød	12 mm

Ø D	44 mm
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5
Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16