

Garant**Profilrømningsholder VDI Ø d = 12 mm, Skaftholder, type: VDI30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293030 VDI30
GTIN	4045197946157
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Passer til:**

CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Bemærk:

- **NB: Brug altid passende støder-Ø.**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	68 mm
Ø D ₁	58 mm
L	83 mm
Skafttype	VDI 30
Ød	12 mm
Holderstørrelse	VDI30

Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5
Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8