

Garant**Profilrømningsholder VDI Ø d = 16 mm, Skaftholder, type: VDI40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293033 VDI40
GTIN	4045197946188
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Passer til:**

CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Bemærk:

- **NB: Brug altid passende støder-Ø.**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁	58 mm
L	83 mm
Ø D ₂	83 mm
Skafttype	VDI 40
Holderstørrelse	VDI40
Indvendig køling	nej

Produkttype

Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8
Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5