

**Garant****Profilrømningsholder VDI Ø d = 12 mm, Skaftholder, type: VDI20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293030 VDI20
GTIN	4045197946133
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Passer til:**

CNC-maskiner.

**Specialtilbehør:**

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

**Bemærk:**

- **NB: Brug altid passende støder-Ø.**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

**Teknisk beskrivelse**

L	57 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Ø D <sub>1</sub>	44 mm
Skafttype	VDI 20
Ød	12 mm
Holderstørrelse	VDI20

Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

---

## Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5
Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8