

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk Ø d = 8 mm, TiN, sekskant: 8mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293040 8
GTIN	4045197946393
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

L	12,5 mm
Nøglestørrelse	8 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,14 til + 0,17 mm

Profil	sekskant
L ₁	18 mm
Ød	8 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj