

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk Ø d = 12 mm, TiN, sekskant: 7mm

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 293043 7 |
| GTIN | 4045197946515 |
| Artikelklasse | 29L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i **en arbejdsgang**.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|----------------------|
| Nøglestørrelse | 7 mm |
| L | 13 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Tolerance | + 0,13 til + 0,16 mm |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Profil | sekskant |
| L ₁ | 25 mm |
| Ød | 12 mm |
| Belægning | TiN |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |