

Garant**Profilrømningsindsats, indvendig Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Torx®-profil: TX5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293060 TX5
GTIN	4045197947314
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

L	1,5 mm
Forborings-Ø	1,1 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter	1,48 mm
Skæremateriale	HSS

Torx®-profil	TX5
Tolerance	0,0 til +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	18 mm
Ød	8 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj