

HALDER**Centrerspændeelement med spændesegmenter, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370017 3
GTIN	4030618238744
Artikelklasse	37K

Beskrivelse**Fordel:**

- **Præcis selvcentrering med en nøjagtighed på $\pm 0,025$ mm.**
- **Ved hjælp af spændeelementerne kan komponenter med rå eller bearbejdet overflade centreres kraftsluttende og trækkes ned til støttepunkterne.**
- **Lange indstillingsveje samtidigt med lav konstruktionshøjde.**
- **Påskruningsmulighed foroven og forneden.**

Anvendelse:

Til centrering og opspænding af komponenter med holdeboring.

Materiale:

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, bruneret. Spændeelementer af rustfrit stål 1.4112, hærdet og slebet.

Teknisk beskrivelse

$\varnothing d_4$	M6 mm
D_{maks}	26,5 mm
Spændekraft	5 kN
h_4	6 mm

h_2	15,1 mm
D_{\min}	22,5 mm
$d_3 f7$	20 mm
h_5	29,1 mm
Produkttype	Anordningsspændesystem