

HALDER**Centerspændeelement med spændesegmenter, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370017 6
GTIN	4030618238775
Artikelklasse	37K

Beskrivelse**Fordel:**

- **Præcis selvcentrering med en nøjagtighed på $\pm 0,025$ mm.**
- **Ved hjælp af spændeelementerne kan komponenter med rå eller bearbejdet overflade centreres kraftsluttende og trækkes ned til støttepunkterne.**
- **Lange indstillingsveje samtidigt med lav konstruktionshøjde.**
- **Påskruningsmulighed foroven og forneden.**

Anvendelse:

Til centrering og opspænding af komponenter med holdeboring.

Materiale:

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, bruneret. Spændeelementer af rustfrit stål 1.4112, hærdet og slebet.

Teknisk beskrivelse

h_2	18,1 mm
D_{maks}	46,5 mm
h_4	7,5 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm

Spændekraft	6,5 kN
D_{\min}	38,5 mm
d_3 f7	30 mm
h_5	39 mm
Produkttype	Anordningsspændesystem