

HALDER**Centerspændeelement med spændesegmenter, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370017 2
GTIN	4030618238737
Artikelklasse	37K

Beskrivelse**Fordel:**

- **Præcis selvcentrering med en nøjagtighed på $\pm 0,025$ mm.**
- **Ved hjælp af spændeelementerne kan komponenter med rå eller bearbejdet overflade centreres kraftsluttende og trækkes ned til støttepunkterne.**
- **Lange indstillingsveje samtidigt med lav konstruktionshøjde.**
- **Påskruningsmulighed foroven og forneden.**

Anvendelse:

Til centrering og opspænding af komponenter med holdeboring.

Materiale:

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, bruneret. Spændeelementer af rustfrit stål 1.4112, hærdet og slebet.

Teknisk beskrivelse

D_{\min}	18,5 mm
h_2	11,6 mm
D_{\max}	22,5 mm
Spændekraft	4,5 kN

$\varnothing d_4$	M5 mm
h_4	7,5 mm
$d_3 f7$	15 mm
h_5	23,6 mm
Produkttype	Anordningsspændesystem