

**HALDER****Centerspændeelement med spændesegmenter, Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370017 1
GTIN	4030618238720
Artikelklasse	37K

**Beskrivelse****Fordel:**

- **Præcis selvcentrering med en nøjagtighed på  $\pm 0,025$  mm.**
- **Ved hjælp af spændeelementerne kan komponenter med rå eller bearbejdet overflade centreres kraftsluttende og trækkes ned til støttepunkterne.**
- **Lange indstillingsveje samtidigt med lav konstruktionshøjde.**
- **Påskruningsmulighed foroven og forned.**

**Anvendelse:**

Til centrering og opspænding af komponenter med holdeboring.

**Materiale:**

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, bruneret. Spændeelementer af rustfrit stål 1.4112, hærdet og slebet.

**Teknisk beskrivelse**

$D_{\text{maks}}$	18,5 mm
$h_2$	9,1 mm
Spændekraft	3,5 kN
$\varnothing d_4$	M4 mm

$D_{\min}$	14,5 mm
$h_4$	5,5 mm
$d_3 f7$	12 mm
$h_5$	19,7 mm
Produkttype	Anordningsspændesystem