

**HALDER****Centrerspændeelement med spændesegmenter, Type: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370017 8
GTIN	4030618238799
Artikelklasse	37K

**Beskrivelse****Fordel:**

- **Præcis selvcentrering med en nøjagtighed på  $\pm 0,025$  mm.**
- **Ved hjælp af spændeelementerne kan komponenter med rå eller bearbejdet overflade centreres kraftsluttende og trækkes ned til støttepunkterne.**
- **Lange indstillingsveje samtidigt med lav konstruktionshøjde.**
- **Påskruningsmulighed foroven og forneden.**

**Anvendelse:**

Til centrering og opspænding af komponenter med holdeboring.

**Materiale:**

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, bruneret. Spændeelementer af rustfrit stål 1.4112, hærdet og slebet.

**Teknisk beskrivelse**

$h_4$	9 mm
$h_2$	23,7 mm
$D_{\min}$	54,5 mm
Spændekraft	8 kN

$D_{\text{maks}}$	70,5 mm
$\varnothing d_4$	M10 mm
$d_3 f7$	45 mm
$h_5$	54,2 mm
Produkttype	Anordningsspændesystem