

**HALDER****Centerspændeelement med spændesegmenter, Type: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370017 9
GTIN	4030618238805
Artikelklasse	37K

**Beskrivelse****Fordel:**

- **Præcis selvcentrering med en nøjagtighed på  $\pm 0,025$  mm.**
- **Ved hjælp af spændeelementerne kan komponenter med rå eller bearbejdet overflade centreres kraftsluttende og trækkes ned til støttepunkterne.**
- **Lange indstillingsveje samtidigt med lav konstruktionshøjde.**
- **Påskruningsmulighed foroven og forneden.**

**Anvendelse:**

Til centrering og opspænding af komponenter med holdeboring.

**Materiale:**

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, bruneret. Spændeelementer af rustfrit stål 1.4112, hærdet og slebet.

**Teknisk beskrivelse**

$\varnothing d_4$	M12 mm
$h_2$	28,3 mm
$D_{\min}$	70,5 mm
$D_{\max}$	86,5 mm

Spændekraft	10 kN
$h_4$	10 mm
$d_3 f7$	60 mm
$h_5$	63 mm
Produkttype	Anordningsspændesystem