

HALDER**Enkeltkile-spændebakke plan, Gevind M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370022 M8
GTIN	4030618237686
Artikelklasse	37K

Beskrivelse**Anvendelse:**

Når spændeskruen drejes ind, bevæger de to spændebakker sig udad og trykker emnerne mod et fast anslag.

Materiale:

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, blank. Spændebakker af værktøjsstål, hærdet, bruneret og slebet.

Bemærk:

Montering i gevindboring eller med møtrik til T-noter. Mulighed for horisontal eller vertikal flerdelt opspænding.

Teknisk beskrivelse

Længde	27 - 31 mm
Spændekraft	20 kN
Maks. tilspændingsmoment	43 Nm
Gevind M	M8
B ₁	29 mm

Højde H	17,5 mm
Produkttype	Kilespænder