

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Mindste forborings-Ø D_{\min}	15,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
ISO-kode holder	A12K SV95CR/L07
Midterforskydning L_3	9 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Hovedlængde L_1	28 mm
Halsbredde L_4	9 mm
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200